Utensile di compressione HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graffa aperta o prerullata

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF 48
Nr.Cat.	9013080000
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190113056
CPZ	1 Pezzo

Utensile di compressione HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso	438 g	Peso netto	453,98 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	0,5 mm²	Tipo/profilo di crimpatura	B-Crimp
Sezione del terminale, min.	0,5 mm²	Profilo di crimpatura 1, max.	1 mm²
Sezione del terminale, max.	2,5 mm²	Profilo di crimpatura 2, min.	1,5 mm²
Profilo di crimpatura 2, max.	2,5 mm²		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Spina/presa piatta	Area di crimpatura , min.	0,5 mm²
Area di crimpatura , max.	2,5 mm²	Larghezza connettore	4,8 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Approvazioni

Omologazioni

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Utensile di compressione
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

