Utensile di compressione HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF RSV 12
Nr.Cat.	9013550000
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 14AWG, 12AWG, Crimpatura F o B
GTIN (EAN)	4008190002046
CPZ	1 Pezzo

Utensile di compressione HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	205 mm	Larghezza (pollici)	8,071 inch
Peso	445 g	Peso netto	449,98 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	14 AWG	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura F o B
Profilo di crimpatura 2, min.	12 AWG		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	RSV- e DSTV-HD	Area di crimpatura , min.	14 AWG
Area di crimpatura , max.	12 AWG		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Approvazioni

Omologazioni

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Declaration of the Manufacturer

Utensile di compressione
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

