

**Utensile di compressione
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare
isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ ZH 16
Nr.Cat.	901360000
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248065523
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Utensile di compressione PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso	730 g	Peso netto	674,78 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	6 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Indent-Crimp
Sezione del terminale, min.	6 mm ²	Sezione del terminale, max.	16 mm ²
Profilo di crimpatura 2, min.	10 mm ²	Profilo di crimpatura 3, min.	16 mm ²

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Terminali doppi	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
Area di crimpatura , max.	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	WSCAD

Foglio dati

**Utensile di compressione
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

