

**Utensili  
CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm  $\varnothing$
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CST
Nr.Cat.	<a href="#">9030500000</a>
Versione	Utensili, Utensili di sguainatura, Cavi coassiali tondi e di trasmissione dati
GTIN (EAN)	4008190062293
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensili CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1,772 inch
Profondità	26 mm	Profondità (pollici)	1,024 inch
Peso	65 g	Peso netto	64,25 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	2,5 mm	Diametro del conduttore, max.	8 mm
Tipo di cavo	Cavi coassiali tondi e di trasmissione dati		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Approvazioni

Omologazioni



### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Foglio dati**

**Utensili  
CST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

**Esempio d'uso**

