


**Accessori
SCT-C 4.6/125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

- Fascette serracavo in acciaio inox rivestite
- Affidabile sistema di chiusura a sfera per un'installazione semplice e veloce
- Possibilità di fissaggio manuale o mediante utensili
- Queste fascette serracavo si prestano in modo particolare per applicazioni speciali, come l'uso in presenza di nebbia salina, di temperature estreme o dove vi sia rischio di corrosione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCT-C 4.6/125
Nr.Cat.	1015230000
Versione	Accessori, Fascette serracavo, x 4.6
GTIN (EAN)	4032248724215
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati

Accessori SCT-C 4.6/125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	4,6 mm
Posizione verticale	125 mm
Profondità	0,26 mm
Peso netto	1,69 g

Larghezza (pollici)	0,181 inch
Altezza (pollici)	4,921 inch
Profondità (pollici)	0,01 inch

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C
Diametro del cavo, max.	27 mm

Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C
Materiale	Acciaio inossidabile, rivestito in poliestere

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01
eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02

ETIM 4.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046
eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN , WSCAD
---------------------	---

**Accessori
SCT-C 4.6/125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno**