

**Accessori**  
**SCT-C 7.9/520****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Come da figura

Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

- Fascette serracavo in acciaio inox rivestite
- Affidabile sistema di chiusura a sfera per un'installazione semplice e veloce
- Possibilità di fissaggio manuale o mediante utensili
- Queste fascette serracavo si prestano in modo particolare per applicazioni speciali, come l'uso in presenza di nebbia salina, di temperature estreme o dove vi sia rischio di corrosione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SCT-C 7.9/520
Nr.Cat.	<a href="#">1015330000</a>
Versione	Accessori, Fascette serracavo, x 7.9
GTIN (EAN)	4032248724307
CPZ	100 Pezzo

**Foglio dati****Accessori  
SCT-C 7.9/520**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	7,9 mm	Larghezza (pollici)	0,311 inch
Posizione verticale	520 mm	Altezza (pollici)	20,472 inch
Profondità	0,26 mm	Profondità (pollici)	0,01 inch
Peso netto	10,04 g		

**Materiale di installazione**

Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C
Diametro del cavo, max.	150 mm	Materiale	Acciaio inossidabile, rivestito in poliestere

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02	eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02	eClass 9.1	27-14-07-02

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
---------------------	------------------------------

**Foglio dati**

**Accessori**  
**SCT-C 7.9/520**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

