

**Utensili  
multi-stripax 1.5-6.0S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	multi-stripax 1.5-6.0S
Nr.Cat.	<a href="#">9204560000</a>
Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio, Conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC
GTIN (EAN)	4032248671106
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati**

**Utensili  
multi-stripax 1.5-6.0S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**

**Dimensioni e peso**

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3,346 inch
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Peso	555 g	Peso netto	555 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Utensili di spellatura**

Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm <sup>2</sup>
Capacità di taglio max., conduttore rigido	2,5 mm <sup>2</sup>	Lunghezza di spellatura min.	2 mm
Tipo di cavo	Conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Approvazioni**

Omologazioni



**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Foglio dati**

**Utensili  
multi-stripax 1.5-6.0S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

---

