

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette non adesive ET S7 in formato A4 vengono utilizzate per la siglatura dei moduli S300, S400 e S7 di Siemens. E' possibile una stampa laser personalizzata utilizzando il software M-Print® Pro Weidmüller.

- Colori di fondo giallo o turchese, con stampa in nero (riquadri)
- Le etichette possono essere separate facilmente (non adesive)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ET S7-200-TU-A4-1
Nr.Cat.	<a href="#">1045500000</a>
Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 203 x 15.5 mm, Siemens, turchese
GTIN (EAN)	4032248779154
CPZ	10 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

## Foglio dati

### LaserMark ET S7-200-TU-A4-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	15,5 mm	Larghezza (pollici)	0,61 inch
Posizione verticale	203 mm	Altezza (pollici)	7,992 inch
Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Peso netto	27,1 g		

### Dati generali

Alogeni	Sì	Applicazione / Produttore	Siemens
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	turchese
Larghezza	15,5 mm	Materiale	pellicola di vinile
Numero di marcatori per unità di imballaggio	800	Processo di stampa	Stampa laser
Qtà/foglio	80		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**Foglio dati**

**LaserMark  
ET S7-200-TU-A4-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

