

**Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto LC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BSC-V14M-LCD-SM-C
Nr.Cat.	1062620000
Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 pressacavo centrale, giunto LC Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248813339
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	52,51 g
------------	---------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	LC Duplex
Collegamento 2	LC Duplex	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 14 pressacavo centrale, giunto LC Duplex	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Materiale delle guarnizioni	NBR
Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB
Tipo di filo	Singlemode		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-20
--------------------	--

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
eClass 5.1	27-26-12-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-BSC-V14M-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Sezione di montaggio**