

**Utensili di verifica
MG KIT CA 600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per effettuare la prova diodi. I singoli multimetri offrono ulteriori possibilità di effettuare misure come corrente, frequenza, capacitanza e temperatura. I multimetri digitali hanno il vantaggio di presentare un'indicazione chiara e facilmente leggibile. Con questi strumenti si possono escludere errori dovuti ad calcoli sbagliati dei campi di misura o errori di lettura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MG KIT CA 600
Nr.Cat.	9427460000
Versione	Multimeter
GTIN (EAN)	4032248406197
CPZ	1 Pezzo

**Utensili di verifica
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	178 mm	Larghezza (pollici)	7,008 inch
Posizione verticale	33 mm	Altezza (pollici)	1,299 inch
Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2,756 inch
Peso	910 g	Peso netto	1.522,78 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione Multimeter + pinze
amperometriche

Strumenti di misura e prova

Apertura della pinza amperometrica	30 mm	Campo di frequenze, max.	40 kHz
Campo di frequenze, min.	10 kHz	Campo di misura della capacitanza, min.	20 µF
Campo di misura della corrente/DC	0.2 - 600 V	Campo di misura della resistenza, max.	2.000 MΩ
Campo di misura della resistenza, min.	0,2 MΩ	Campo di misura della tensione/AC	0,2 - 600 V
Temperatura d'esercizio, max.	50 °C	Temperatura d'esercizio, min.	0 °C
Valore di misura della corrente max.	600 A	Valore di misura della temperatura min.	-20 °C
Valore di misura della temperatura, max.	750 °C		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01	eClass 8.1	27-20-03-01
eClass 9.0	27-20-03-01	eClass 9.1	27-20-03-08

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Foglio dati

**Utensili di verifica
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

