

**Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato)  
POK MOPL 2560**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Piastrre di montaggio per custodie Klippon® POK**

Piastrre di montaggio composte da una lamiera in acciaio da 2 mm, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide di supporto o per il montaggio diretto di componenti sulla piastra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | POK MOPL 2560                                                                                                                                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">9510660000</a>                                                                                                                                                                     |
| Versione   | Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato), Piastra di montaggio, Posizione verticale: 233 mm, Larghezza: 583 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, altro, argento |
| GTIN (EAN) | 4008190498306                                                                                                                                                                                  |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                        |

**Klippon POK (custodia vuota in polycarbonato)  
POK MOPL 2560**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                        |           |                      |             |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| Larghezza              | 583 mm    | Larghezza (pollici)  | 22,953 inch |
| Posizione verticale    | 233 mm    | Altezza (pollici)    | 9,173 inch  |
| Profondità             | 1,5 mm    | Profondità (pollici) | 0,059 inch  |
| Larghezza di fissaggio | 573 mm    | Altezza di fissaggio | 100 mm      |
| Peso netto             | 1.308,4 g |                      |             |

**PE70 Dati Generali**

|                    |        |           |                            |
|--------------------|--------|-----------|----------------------------|
| Spessore materiale | 1,5 mm | Materiale | Lamiera d'acciaio, zincata |
| Superficie         | altro  |           |                            |

**Dati generali Accessori**

|                      |                            |                        |             |
|----------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| Altezza di fissaggio | 100 mm                     | Larghezza di fissaggio | 573 mm      |
| Materiale            | Lamiera d'acciaio, zincata | Spessore materiale     | 1,5 mm      |
| Superficie           | altro                      | Tipo di fissaggio      | se avvitato |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000318    | ETIM 4.0   | EC002620    |
| ETIM 5.0   | EC002620    | ETIM 6.0   | EC000213    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 5.1 | 27-18-92-07 |
| eClass 6.2 | 27-18-92-61 | eClass 7.1 | 27-18-92-61 |
| eClass 8.1 | 27-18-92-61 | eClass 9.0 | 27-40-06-39 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                |