

MPC (custodia vuota in policarbonato) MPC 07/12/07 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Custodie in policarbonato da piccole a medie
La serie di custodie MPC in policarbonato si adatta in particolare al montaggio di apparecchi elettrici, elettromeccanici e pneumatici e di circuiti stampati. Le custodie trovano impiego in condizioni con forti sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Caratteristiche:

- 9 grandezze in due esecuzioni
- coperchio grigio o trasparente
- coperchio con fori piombati
- Fori di montaggio all'esterno dell'area a tenuta stagna, filetto per guida di supporto, piastra di montaggio e circuiti stampati
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | MPC 07/12/07 trsp |
| Nr.Cat. | 9535180000 |
| Versione | MPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 75 mm, Larghezza: 125 mm, Profondità: 75 mm, Materiale: policarbonato, Grigio chiaro, trasparente |
| GTIN (EAN) | 4032248009558 |
| CPZ | 1 Pezzo |

**MPC (custodia vuota in policarbonato)
MPC 07/12/07 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza | 125 mm | Larghezza (pollici) | 4,921 inch |
| Posizione verticale | 75 mm | Altezza (pollici) | 2,953 inch |
| Profondità | 75 mm | Profondità (pollici) | 2,953 inch |
| Peso | 209 g | Peso netto | 214 g |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Campi di applicazione | Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico | Materiale | policarbonato |
| Materiale delle guarnizioni | Poliuretano | Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 130 °C | Grado di protezione | IP66, IP67 |
| Fissaggio della custodia | fori 4,5 mm | Allegato coperchio | 4 viti con intaglio a croce in poliammide |
| Fissaggio dei componenti | tramite viti autofilettanti | | |

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 4 | M16 | 3 |
| M20 | 3 | | |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
| M20 | 1 | | |

Dati generali Accessori

| | |
|-----------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
|-----------|---------------|

Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x6 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x11 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x8 |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Foglio dati**MPC (custodia vuota in policarbonato)**
MPC 07/12/07 trsp**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN_WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati**MPC (custodia vuota in policarbonato)
MPC 07/12/07 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Disegni**