

**FPC (custodia vuota in policarbonato)
FPC 20/30/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Custodie in policarbonato di media grandezza

La serie di custodie FPC è la generazione immediatamente successiva alla Serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni.

Caratteristiche:

- 6 grandezze in 2 esecuzioni
- coperchio grigio o trasparente
- coperchio con fori piombati
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guide di supporto, piastre di montaggio e circuiti stampati
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Tipo | FPC 20/30/13 7035 |
| Nr.Cat. | 9535710000 |
| Versione | FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 300 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, Grigio chiaro |
| GTIN (EAN) | 4032248009824 |
| CPZ | 1 Pezzo |

**FPC (custodia vuota in policarbonato)
FPC 20/30/13 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Larghezza | 300 mm | Larghezza (pollici) | 11,811 inch |
| Posizione verticale | 200 mm | Altezza (pollici) | 7,874 inch |
| Profondità | 132 mm | Profondità (pollici) | 5,197 inch |
| Peso | 1.349 g | Peso netto | 1.471 g |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Campi di applicazione | Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico | Materiale | policarbonato |
| Materiale delle guarnizioni | Poliuretano | Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 130 °C | Grado di protezione | IP66, IP67 |
| Fissaggio della custodia | fori 7,5 mm | Allegato coperchio | 4 viti con intaglio a croce in poliammide |
| Fissaggio dei componenti | tramite viti autofilettanti | | |

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 6 | M25 | 4 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |
| M50 | 1 | M63 | 1 |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 21 |
| M20 | 12 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 2 |

Dati generali Accessori

Materiale policarbonato

Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x33 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x25 |

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x10 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x8 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x20 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x6 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x17 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x13 |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Data di creazione 13 giugno 2019 20.43.17 CEST

Foglio dati**FPC (custodia vuota in policarbonato)
FPC 20/30/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN_WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati**FPC (custodia vuota in policarbonato)
FPC 20/30/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Disegni**