

**SLICER NO 28 TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SLICER NO 28 TOP
Nr.Cat.	<a href="#">9918090000</a>
Versione	Utensili di sguainatura, Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC
GTIN (EAN)	4032248359202
CPZ	1 Pezzo

**SLICER NO 28 TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	170 mm	Larghezza (pollici)	6,693 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1,142 inch
Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1,378 inch
Peso	85 g	Peso netto	100 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Utensili di spellatura**

Diametro del conduttore min.	8 mm	Diametro del conduttore, max.	28 mm
Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Approvazioni**

Omologazioni



**Foglio dati**

**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

