

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per
diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-SCRJ1-MM
Nr.Cat.	1206730000
Versione	Connettore FO, Insetto maschio SCRJ, Multimode, IP20
GTIN (EAN)	4032248988587
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 16,3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C
Umidità	0…93 % umidità rel.	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	Descrizione articolo	Inserito maschio SCRJ, Multimode
Diametro filo singolo, max.	1,4 mm	Diametro filo singolo, min.	0,6 mm
Diametro guaina, max.	3 mm	Diametro guaina, min.	2,8 mm
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	Grado di protezione	IP20
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	Materiale boccia a crimpare	Rame, nichelato
Materiale calotta antipolvere	TPE	Materiale del passacavo antipiegamento	TPE
Materiale ghiera	Zirconia, Foro 127 µm	Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB
Tipo di filo	GOF, Multimode	Umidità	0…93 % umidità rel.
Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco		

Norme

Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

**Industrial Ethernet
IE-PS-SCRJ1-MM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**