


**Elementi di collegamento  
H35,0/39 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H35,0/39 BE
Nr.Cat.	<a href="#">0317300000</a>
Versione	Terminali, isolato, 28 mm, 25 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190151294
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

## Foglio dati

### Elementi di collegamento H35,0/39 BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	39 mm	Larghezza (pollici)	1,535 inch
Peso netto	1,75 g		

### Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

### Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	12,7 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	L1 in mm	39 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm	Lunghezza di spellatura	28 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>