

**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I nuovi marcatori SwitchMark sono stati progettati per il riconoscimento degli interruttori rotanti di ABB (SM 19/42 K MC) e dei dispositivi di controllo e segnalazione di Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Adatti per:

SM 18/9.5 K MC: Siemens, tipo 3SB

SM 19/42 K MC: ABB, portacartellini tipo ONFB72

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 18/9.5 K MC NE GE
Nr.Cat.	1248590000
Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, giallo
GTIN (EAN)	4050118038958
CPZ	200 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0,709 inch
Posizione verticale	9,5 mm	Altezza (pollici)	0,374 inch
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Peso netto	0,57 g		

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo	Alogeni	No
Applicazione / Produttore	Siemens 3 SB	Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4
Colori	giallo	Larghezza	18 mm
Materiale	poliammide 66	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads


Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 18/9.5 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Come da figura

