


**Moduli d'equipaggiamento
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Sui moduli di montaggio RSX è possibile saldare elementi, quali altre resistenze, diodi e condensatori. A seconda dell'esecuzione possono essere saldati fino a 8 componenti nei nostri moduli RSX.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RSX LOETST. GSF 5/5
Nr.Cat.	0329860000
Versione	Modulo di equipaggiamento, Numero di segnali: 5
GTIN (EAN)	4008190179373
CPZ	5 Pezzo

Foglio dati

Moduli d'equipaggiamento RSX LOETST. GSF 5/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	35 mm	Lunghezza (pollici)	1,378 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Altezza minima	53 mm	Peso netto	36 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	60 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	Collegamento a spina piatta	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	2,5 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001419	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-24-22-04
eClass 6.2	27-24-22-04	eClass 7.1	27-24-22-04
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [WSCAD](#)

Foglio dati

**Moduli d'equipaggiamento
RSX LOETST. GSF 5/5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

