

**Serie W
IH 4.8 DB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IH 4.8 DB
Nr.Cat.	0386160000
Versione	Serie W, Copripresa isolante
GTIN (EAN)	4008190141004
CPZ	100 Pezzo

**Serie W
IH 4.8 DB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0,276 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Peso netto	0,34 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura di magazzino, max.	40 °C
Temperatura di magazzino, min.	10 °C	Temperatura d'esercizio	-50 °C...
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------------------------	----	-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (UR)	E60693
---------------------	--------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks