

**Accessori
WKS 1/3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WKS 1/3
Nr.Cat.	1604290000
Versione	Accessori, Cursore di collegamento trasversale, Accessori Collegamenti trasversali, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190164027
CPZ	50 Pezzo

**Accessori
WKS 1/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	6,1 mm	Larghezza (pollici)	0,24 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Profondità	18,8 mm	Profondità (pollici)	0,74 inch
Peso netto	2,22 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	innestato
Tipo di montaggio	serrato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Accessori Collegamenti trasversali
----------	------------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Colori	arancione
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Passo in mm (P)	14,1 mm
-----------------	---------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40	eClass 8.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks