


**Siglatura di apparecchi
PAGETAB 60/35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura



PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PAGETAB 60/35
Nr.Cat.	1686220000
Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 35 x 60 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190492656
CPZ	25 Pezzo

**Siglatura di apparecchi
PAGETAB 60/35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1,378 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	8,88 g		

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente	Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Larghezza	60 mm	Materiale	Tessuto con strato acrilico
Numero di marcatori per unità di imballaggio	400	Qtà/foglio	16
Stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

**Siglatura di apparecchi
PAGETAB 60/35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

