

**Accessori
SCT-C 4.6/200**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

- Fascette serracavo in acciaio inox rivestite
- Affidabile sistema di chiusura a sfera per un'installazione semplice e veloce
- Possibilità di fissaggio manuale o mediante utensili
- Queste fascette serracavo si prestano in modo particolare per applicazioni speciali, come l'uso in presenza di nebbia salina, di temperature estreme o dove vi sia rischio di corrosione

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Tipo | SCT-C 4.6/200 |
| Nr.Cat. | 1015250000 |
| Versione | Accessori, Fascette serracavo, x 4.6 |
| GTIN (EAN) | 4032248724239 |
| CPZ | 100 Pezzo |

Foglio dati

Accessori SCT-C 4.6/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 4,6 mm | Larghezza (pollici) | 0,181 inch |
| Posizione verticale | 200 mm | Altezza (pollici) | 7,874 inch |
| Profondità | 0,26 mm | Profondità (pollici) | 0,01 inch |
| Peso netto | 2,63 g | | |

Materiale di installazione

| | | | |
|--|--------|--|---|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -80 °C |
| Diametro del cavo, max. | 50 mm | Materiale | Acciaio inossidabile, rivestito in poliestere |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000046 | ETIM 4.0 | EC000046 |
| ETIM 5.0 | EC000046 | ETIM 6.0 | EC000046 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-14-07-02 | eClass 8.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 9.0 | 27-14-07-02 | eClass 9.1 | 27-14-07-02 |

Approvazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
|---------------------|------------------------------|

Foglio dati

Accessori
SCT-C 4.6/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

