

DMC
DMC 12/27 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori DMC possono essere utilizzati per la siglatura di dispositivi di commutazione o sottogruppi. L'ampia superficie di siglatura (12 x 27 mm) offre spazio sufficiente per l'inserimento di informazioni descrittive del dispositivo e delle sue funzioni. Un tipo di marcatore per tutte le sezioni di cavo da 0,5 a 10 mm² consente l'uso su cavi di comando sia semirigidi sia rigidi.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMC 12/27 MC NE WS
Nr.Cat.	1016030000
Versione	DMC, Siglatura di apparecchi, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248725380
CPZ	50 Pezzo

DMC DMC 12/27 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1,063 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Peso netto	2,28 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	Colori	bianco
Larghezza	27 mm	Materiale	poliammide 66

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

DMC
DMC 12/27 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

