

**DMC**  
**DMC 12/27 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori DMC possono essere utilizzati per la siglatura di dispositivi di commutazione o sottogruppi. L'ampia superficie di siglatura (12 x 27 mm) offre spazio sufficiente per l'inserimento di informazioni descrittive del dispositivo e delle sue funzioni. Un tipo di marcatore per tutte le sezioni di cavo da 0,5 a 10 mm<sup>2</sup> consente l'uso su cavi di comando sia semirigidi sia rigidi.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | DMC 12/27 MC NE GE                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1018190000</a>                                     |
| Versione   | DMC, Siglatura di apparecchi, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4032248729241                                                  |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                       |

**DMC**  
**DMC 12/27 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 27 mm  | Larghezza (pollici)  | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 12 mm  | Altezza (pollici)    | 0,472 inch |
| Profondità          | 5 mm   | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Peso netto          | 2,28 g |                      |            |

**Dati generali**

|                               |               |                                                                 |              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Alogeni                       | No            | Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2           | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4            |
| Colori                        | giallo        | Larghezza                                                       | 27 mm        |
| Materiale                     | poliammide 66 |                                                                 |              |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**DMC**  
**DMC 12/27 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

