

**Contatti a crimpare
HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I cavi a fibre ottiche garantiscono una trasmissione senza disturbi e senza effetti di ritorno.

I nuovi contatti per cavi a fibre ottiche possono essere impiegati ora anche nei connettori di potenza. La loro geometria corrisponde ai nostri contatti HD per il collegamento di cavi in rame convenzionali, per cui possono essere montati nei connettori già presenti della serie HD oltre che nel sistema modulare ConCept.

È possibile perfino il collegamento di cavi a fibre ottiche e di cavi in rame in un connettore.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-C-HD-S-LWL1.0POF
Nr.Cat.	1773630000
Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1, torniti, Lega di rame
GTIN (EAN)	4032248142736
CPZ	10 Pezzo

**Contatti a crimpare
HDC-C-HD-S-LWL1.0POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	0,9 g	Diametro	3,5 mm
------------	-------	----------	--------

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	1,6 mm	Esecuzione inserto	HD, HDD, HQ, MixMate
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	19 mm	Materiale	Lega di rame
Procedimento di fabbricazione	torniti	Sezione di collegamento dei conduttori	1 mm ²
Superficie	argento	Tipo	Maschio
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare		

Connection data

Sezione di collegamento cavo, max.	1 mm ²	Lunghezza di spellatura	19 mm
------------------------------------	-------------------	-------------------------	-------

Design

Famiglia prodotti	Contatti a crimpare	Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Material

Materiale	Lega di rame
-----------	--------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD

Contatti a crimpare
HDC-C-HD-S-LWL1.0POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni