

**Staffa di serraggio
KLBUE 4-13.5 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLBUE 4-13.5 CPF16
Nr.Cat.	1167850000
Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
GTIN (EAN)	4032248959655
CPZ	10 Pezzo

**Staffa di serraggio
KLBUE 4-13.5 CPF16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	20,1 mm	Larghezza (pollici)	0,791 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0,866 inch
Profondità	31,45 mm	Profondità (pollici)	1,238 inch
Larghezza di fissaggio	18,9 mm	Peso netto	30,1 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Guida a C con apertura 16 mm
----------------------------------	----	-------------------------	------------------------------

Dati caratteristici del sistema

Guida	TS 27
-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	13,5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-40-91-90	eClass 7.1	27-40-91-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks