

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



Le etichette non adesive ET S7 in formato A4 vengono utilizzate per la siglatura dei moduli S300, S400 e S7 di Siemens. E' possibile una stampa laser personalizzata utilizzando il software M-Print® Pro Weidmüller.

- Colori di fondo giallo o turchese, con stampa in nero (riquadri)
- Le etichette possono essere separate facilmente (non adesive)

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ET S7-300-TU-A4-2
Nr.Cat.	1865460000
Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 208 x 17.3 mm, Siemens, turchese
GTIN (EAN)	4032248434138
CPZ	10 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	17,3 mm	Larghezza (pollici)	0,681 inch
Posizione verticale	208 mm	Altezza (pollici)	8,189 inch
Profondità	0,1 mm	Profondità (pollici)	0,004 inch
Peso netto	31,1 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Applicazione / Produttore	Siemens
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	HB	Colori	turchese
Larghezza	17,3 mm	Materiale	pellicola di vinile
Numero di marcatori per unità di imballaggio	220	Processo di stampa	Stampa laser
Qtà/foglio	22		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

