


**SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

SM 45/45-24 MC può essere utilizzato per la siglatura degli interruttori rotanti formato T0 di Eaton Moeller.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SM 45/45-24 MC NE GE
Nr.Cat.	1248660000
Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 45 x 45 mm, per contattori a camma, Eaton Moeller, giallo
GTIN (EAN)	4050118038989
CPZ	20 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

**SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1,772 inch
Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1,772 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	5,45 g	Diametro	24 mm

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	per contattori a camma, Eaton Moeller
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Larghezza	45 mm	Materiale	poliammide 66

Marcatori per apparecchi

Diametro	24 mm
----------	-------

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 45/45-24 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Come da figura

