

**Staffa di serraggio
KLBUE 3-8 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Schermatura e messa a terra

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLBUE 3-8 FM4
Nr.Cat.	1252530000
Versione	Staffa di serraggio
GTIN (EAN)	4032248112531
CPZ	10 Pezzo

**Staffa di serraggio
KLBUE 3-8 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	14,5 mm	Larghezza (pollici)	0,571 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Profondità	26 mm	Profondità (pollici)	1,024 inch
Peso netto	17,2 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No
----------------------------------	----

Dati caratteristici del sistema

Guida	TS 35
-------	-------

Dati dei materiali

Colori	argento
--------	---------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	8 mm	Diametro del cavo, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Approvazioni

Omologazioni	
--------------	--



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN_WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks