

**MetalliCard
CC-M 15/60 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.

Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC-M 15/60 AL
Nr.Cat.	1327700000
Versione	MetalliCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, argento
GTIN (EAN)	4050118132588
CPZ	200 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

**MetalliCard
CC-M 15/60 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	60 mm
Posizione verticale	15 mm
Profondità	0,5 mm
Peso netto	1,137 g

Larghezza (pollici)	2,362 inch
Altezza (pollici)	0,591 inch
Profondità (pollici)	0,02 inch

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-55...130 °C
Industrie consigliate	Energia, Processo
Materiale	Alluminio cromato (AL)

Colori	argento
Larghezza	60 mm

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-06-29

ETIM 6.0	EC001288
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

MetalliCard CC-M 15/60 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

