

**CableLine  
CLI T 1-30**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Il segnafile CLI T trasparente d'alta qualità consente la siglatura di conduttori e cavi con sezione fino a 75 mm<sup>2</sup>. Il segnafile CLI T è disponibile in quattro lunghezze che consentono di realizzare siglature con lunghe sequenze di caratteri. Il segnafile trasparente protegge perfettamente i marcatori ad innesto dalle sollecitazioni esterne. I marcatori MultiCard TM-I si combinano perfettamente. I tubetti CLI T non dovrebbero essere impiegati in abbinata con i marcatori MultiMark TM-I; l'abbinamento è al momento in fase di studio per essere reso ottimale.

- Una gamma più ampia di sezioni per ogni segnafile
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Facile inserimento del marcatore TM-I nella tasca segnafile sia prima sia dopo il collegamento del conduttore
- Disponibile in cinque lunghezze
- Non adatto per la siglatura con P-Ink o pennino STI

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI T 1-30                                                                                           |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1889560000</a>                                                                           |
| Versione   | CableLine, Presa per spina x 5 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 2.5 - 5 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248496365                                                                                        |
| CPZ        | 200 Pezzo                                                                                            |

**CableLine**  
**CLIT 1-30**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |        |                     |            |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza           | 5 mm   | Larghezza (pollici) | 0,197 inch |
| Posizione verticale | 30 mm  | Altezza (pollici)   | 1,181 inch |
| Peso netto          | 0,51 g |                     |            |

**Dati generali**

|           |             |                                    |                     |
|-----------|-------------|------------------------------------|---------------------|
| Alogeni   | Sì          | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C         |
| Colori    | trasparente | Industrie consigliate              | Trasporti, Macchine |
| Larghezza | 5 mm        | Materiale                          | PVC                 |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                   |                                       |                      |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Alogeni                               | Sì                | Diametro esterno conduttore           | 2,5 - 5 mm           |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,5 mm               |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 6 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |