

**ESG**  
**ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**


Accessori per i prodotti destinati all'elaborazione analogica dei segnali:

- Piastre terminali, per componenti nel formato dei morsetti componibili
- Supporti per il montaggio di separatori di segnale e indicatori IP6X
- Apparecchi per la calibrazione e la regolazione dei convertitori di segnali analogici
- MIRCOinterface, per la trasmissione diretta a un comando, permette di risparmiare sulle spese di cablaggio
- cartellini
- Adattatore di programmazione, per la configurazione di moduli configurabili tramite PC
- Collegamento trasversale
- Moduli di alimentazione / Alimentazioni elettriche
- Morsetti di collegamento opzionali e morsetti per la compensazione del giunto freddo

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02
Nr.Cat.	<a href="#">1082490000</a>
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco
GTIN (EAN)	4032248845330
CPZ	200 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">1324380000</a>

**ESG**  
**ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	11 mm	Larghezza (pollici)	0,433 inch
Posizione verticale	6,6 mm	Altezza (pollici)	0,26 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	0,425 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40... 100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**Foglio dati**

**ESG**  
**ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

