

**Staffa di serraggio
KLBUE 3-8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLBUE 3-8
Nr.Cat.	1600480000
Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
GTIN (EAN)	4008190130589
CPZ	10 Pezzo

**Staffa di serraggio
KLBUE 3-8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	14,5 mm	Larghezza (pollici)	0,571 inch
Posizione verticale	18,5 mm	Altezza (pollici)	0,728 inch
Profondità	26 mm	Profondità (pollici)	1,024 inch
Peso netto	9 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura
----------	---------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

Dimensioni

Passo in mm (P)	13 mm
-----------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	8 mm	Diametro del cavo, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Staffa di serraggio
KLBUE 3-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Attestation of CO conformity