

**Industrial Ethernet  
IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Inserti LWL per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BI-LCD-SM-C
Nr.Cat.	<a href="#">1962880000</a>
Versione	Inserto LC, Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet  
IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto	14,9 g
------------	--------

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Umidità	0&hellip;85 % umidità rel.	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C

**Dati generali**

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	LC Duplex
Descrizione articolo	Inserto flangia LC-Duplex, Singlemode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Zinco pressofuso PBT	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Struttura	Inserti connettore e flangia adatti per custodia delle varianti 1, 4 e 14
Tipo di filo	Singlemode	Umidità	0&hellip;85 % umidità rel.

**Norme**

Connettori a norma	IEC 61754-20
--------------------	--------------

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">GOST Approval</a>

**Industrial Ethernet  
IE-BI-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**

---

