

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto SC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PS-V04P-2SC-POF
Nr.Cat.	1963380000
Versione	Connettore FO, Versione 4, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248651856
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 48,7 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Dati generali

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio	Colori	altro
Descrizione articolo	Versione 4, SC-RJ POF	Diametro guaina, max.	10 mm
Diametro guaina, min.	5 mm	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PA UL 94 V0	Perdita d'inserzione	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode, ≤ 1,0 dB POF
Smorzamento a riflusso	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode	Tipo di filo	POF
Utilizzo materiale custodia	PA, Pressofusione di zinco		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-3-106 var. 4,
IEC 61754-24

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval

**Industrial Ethernet
IE-PS-V04P-2SC-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**