

**RIDERSERIES RCL**  
**RIM 1 6/230V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

LED innestabili per zoccoli portarelè RIDERSERIES RCL  
con funzioni di protezione supplementari.

- a scelta con LED verde o rosso
- con diodo Zener
- con varistore di protezione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	RIM 1 6/230V
Nr.Cat.	<a href="#">8690940000</a>
Versione	RIDERSERIES RCL, Diodo a corsa libera, Tensione nominale: 6...230 V, Collegamento ad innesto
GTIN (EAN)	4032248361601
CPZ	10 Pezzo

## Foglio dati

### RIDERSERIES RCL RIM 1 6/230V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Posizione verticale	9 mm	Altezza (pollici)	0,354 inch
Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1,22 inch
Peso netto	2,6 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	70 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzino	-40 °C...70 °C		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E223759

### Ingresso

Tensione di comando nominale	6...230 V DC	Indicatore di stato	No
Circuito di protezione	Diodo a corsa libera		

### Dati generali

Colori Nero

### Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme UL508 N° certificato (cURus) E223759

### Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento ad innesto

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000683	ETIM 4.0	EC000996
ETIM 5.0	EC002586	ETIM 6.0	EC002586
UNSPSC	32-11-15-03	eClass 5.1	27-11-06-35
eClass 6.2	27-11-06-35	eClass 7.1	27-37-92-08
eClass 8.1	27-37-92-08	eClass 9.1	27-37-10-10

### Approvazioni


Omologazioni



ROHS Conforme

**Foglio dati****RIDERSERIES RCL  
RIM 1 6/230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati****RIDERSERIES RCL**  
**RIM 1 6/230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Disegni****Schema elettrico****Dimensional drawing**