

## Elementi di collegamento H0,5/14D W BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14D W BD
Nr.Cat.	<a href="#">9004280000</a>
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190162627
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	Contatti su striscia

**Elementi di collegamento**  
**H0,5/14D W BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,08 g		

**Dati tecnici**

Versione	isolato
----------	---------

**Terminali**

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 002 A
Diámetro del collare (D2)	2,6 mm	Diámetro della superficie di contatto (D1)	1 mm
L1 in mm	14 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20	Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN_WSCAD_Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati**

**Elementi di collegamento  
H0,5/14D W BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

