

**Accessori
CB 360/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB 360/4.5 BLACK
Nr.Cat.	1697930000
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 360 x 4.8 mm, poliammide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190883003
CPZ	100 Pezzo



Foglio dati

Accessori CB 360/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	4,8 mm
Posizione verticale	360 mm
Profondità	1,8 mm
Peso netto	2,37 g

Larghezza (pollici)	0,189 inch
Altezza (pollici)	14,173 inch
Profondità (pollici)	0,071 inch

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Materiale	poliammide 66

Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro del cavo, max.	103 mm
Resistenza alla trazione	220 N

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02

ETIM 4.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000046
eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 9.0	27-14-07-02

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE PI830000 160627 001

**Accessori
CB 360/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni