

Accessori
CB 360/4.5 BLACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB 360/4.5 BLACK
Nr.Cat.	1697930000
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 360 x 4.8 mm, poliammide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190883003
CPZ	100 Pezzo

Accessori
CB 360/4.5 BLACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	4,8 mm	Larghezza (pollici)	0,189 inch
Posizione verticale	360 mm	Altezza (pollici)	14,173 inch
Profondità	1,8 mm	Profondità (pollici)	0,071 inch
Peso netto	2,37 g		

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Diametro del cavo, max.	103 mm
Materiale	poliammide 66	Resistenza alla trazione	220 N

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsDati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)Omologazione/Certificato/Documento di conformità [DE PI830000 160627 001](#)

Foglio dati**Accessori
CB 360/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni