

**Accessori**  
**CBH 19/19 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CBH 19/19 BLACK
Nr.Cat.	<a href="#">1697950000</a>
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 19 x 19 mm, Plastica, 80 N
GTIN (EAN)	4008190883027
CPZ	100 Pezzo

## Foglio dati

### Accessori CBH 19/19 BLACK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Peso netto	0,71 g		

### Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Larghezza max. fascetta serracavo	3,6 mm
Materiale	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Versione	autoadesivo		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN.WSCAD</a>
---------------------	-----------------------------

**Accessori  
CBH 19/19 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**