

**Elementi di collegamento
H6,0/23D ZH GE SV**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/23D ZH GE SV
Nr.Cat.	9004720000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190962210
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Elementi di collegamento
H6,0/23D ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	23 mm	Larghezza (pollici)	0,906 inch
Peso netto	0,7 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	11,4 mm	Colore	DIN
Diametro della superficie di contatto (D1)	4,5 mm	L1 in mm	23 mm
Larghezza del collare isolante (B)	6,2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Elementi di collegamento H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

