

**Elementi di collegamento
H0,75/14D GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- terminali su rotolo (5000 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/14D GR
Nr.Cat.	9005870000
Versione	Terminali, isolato, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190275938
CPZ	5.000 Pezzo
Imballaggio	Bobina

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H0,75/14D GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	14 mm	Larghezza (pollici)	0,551 inch
Peso netto	0,12 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	DIN	Diametro del collare (D2)	2,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,2 mm	L1 in mm	14 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0,75 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

Elementi di collegamento
H0,75/14D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

