

Elementi di collegamento
H0,75/15T ZH BL SV
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,75/15T ZH BL SV
Nr.Cat.	9018570000
Versione	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190272630
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Elementi di collegamento
H0,75/15T ZH BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	0,142 g		

Dati tecnici

Versione	Terminali doppi
----------	-----------------

Terminali

Altezza del collare isolante (A)	5,5 mm	Colore	Telemecanique
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,7 mm	L1 in mm	15 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Lunghezza di spellatura	11 mm	Sezione di collegamento cavo	0,75 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

DownloadsDati ingegneristici [WSCAD, EPLAN](#)

Elementi di collegamento H0,75/15T ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

