

**Elementi di collegamento
H10/24S ZH EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Tipo | H10/24S ZH EB |
| Nr.Cat. | 9018860000 |
| Versione | Terminali, Terminali doppi, 17 mm, 12 mm, avorio |
| GTIN (EAN) | 4032248105816 |
| CPZ | 100 Pezzo |
| Imballaggio | sfuso |

Foglio dati

Elementi di collegamento H10/24S ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza | 24 mm | Larghezza (pollici) | 0,945 inch |
| Peso netto | 0,86 g | | |

Dati tecnici

| | |
|----------|-----------------|
| Versione | Terminali doppi |
|----------|-----------------|

Terminali

| | | | |
|--|---------|---|--------------------|
| Altezza del collare isolante (A) | 13,4 mm | Colore | Weidmüller |
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 6,5 mm | L1 in mm | 24 mm |
| Larghezza del collare isolante (B) | 7,6 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm |
| Lunghezza di spellatura | 17 mm | Sezione di collegamento cavo | 10 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8 | Spessore del collare isolante (S2) | 0,5 mm |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0,2 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Approvazioni

Omologazioni



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Downloads

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dati ingegneristici | WSCAD, EPLAN |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H10/24S ZH EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

