

**Staffa di serraggio
KLBUE 15-32 CPF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Schermatura e messa a terra**

I conduttori di protezione e i terminali di schermatura Weidmüller dispongono di diverse tecnologie di collegamento, che vi permettono di proteggere efficacemente il personale e le apparecchiature dalle interferenze, ad esempio dei campi elettrici o magnetici. La gamma di Weidmüller si completa con una ampia varietà di accessori.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLBUE 15-32 CPF
Nr.Cat.	1752711001
Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
GTIN (EAN)	4032248044443
CPZ	10 Pezzo

**Staffa di serraggio
KLBUE 15-32 CPF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	33,5 mm	Larghezza (pollici)	1,319 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Profondità	64 mm	Profondità (pollici)	2,52 inch
Peso netto	84,5 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C		

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura	Guida	TS 27
----------	---------------------------------	-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	grigio
-----------	---------	--------	--------

Dimensioni

Passo in mm (P)	36 mm
-----------------	-------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	32 mm	Diametro del cavo, min.	15 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Staffa di serraggio
KLBUE 15-32 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks