


**Elementi di collegamento  
H50/36D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H50/36D BL
Nr.Cat.	<a href="#">9019340000</a>
Versione	Terminali, isolato, 26 mm, 20 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190067632
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

**Elementi di collegamento  
H50/36D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1,417 inch
Peso netto	2,8 g		

**Dati tecnici**

Versione	isolato
----------	---------

**Terminali**

Colore	DIN	Designazione militare	T 20A 034 A
Diámetro del collare (D2)	15 mm	Diámetro della superficie di contatto (D1)	10,3 mm
L1 in mm	36 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	20 mm
Lunghezza di spellatura	26 mm	Sezione di collegamento cavo	50 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1	Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,3 mm		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Approvazioni**

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>