

**Elementi di collegamento  
H0,25/10T GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,25/10T GE
Nr.Cat.	<a href="#">902101000</a>
Versione	Terminali, isolato, 8 mm, 6 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190109103
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

## Foglio dati

### Elementi di collegamento H0,25/10T GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Peso netto	0,04 g		

### Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

### Terminali

Colore	Telemecanique	Diametro del collare (D2)	1,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	0,8 mm	L1 in mm	10 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	0,25 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Spessore del collare isolante (S2)	0,25 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati**

**Elementi di collegamento**  
**H0,25/10T GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Simile alla figura**

---

