

**Elementi di collegamento
H4,0/26T OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/26T OR
Nr.Cat.	9021120000
Versione	Terminali, isolato, 20 mm, 18 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190092825
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	0,42 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Telemecanique	Designazione militare	T 20A 023 A
Diametro del collare (D2)	4,8 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,8 mm
L1 in mm	26 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

**Elementi di collegamento
H4,0/26T OR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Simile alla figura**