

## Elementi di collegamento H16,0/28T W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/28T W
Nr.Cat.	<a href="#">9021180000</a>
Versione	Terminali, isolato, 21 mm, 18 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190151980
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

## Foglio dati

### Elementi di collegamento H16,0/28T W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1,102 inch
Peso netto	0,88 g		

### Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

### Terminali

Colore	Telemecanique	Designazione militare	T 20A 025 A
Diametro del collare (D2)	8,8 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm
L1 in mm	28 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	21 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>