

**DAE (elemento di ventilazione)
DAE M12 SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Elementi di compensazione della pressione provvedono ad una buona areazione della custodia evitando la formazione di condensa - e ciò mantenendo il grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DAE M12 SS
Nr.Cat.	1868550000
Versione	DAE (elemento di ventilazione), Elemento di compensazione, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Acciaio inox 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248440405
CPZ	10 Pezzo

DAE (elemento di ventilazione) DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	21,1 mm	Lunghezza (pollici)	0,831 inch
Peso netto	15,2 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	17 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Coppia di serraggio supporto, max.	1,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	1,5 Nm	Filettatura (esterna)	M 12
Grado di protezione	IP66, IP68, IP69K	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP66, IP68, IP69K
Lunghezza filettatura	10 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)
O-ring	NBR	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico	Punto di entrata dell'acqua	> 1,5 bar
Volume d'aria	0,4 l/min a 0,1 bar ΔP, fino a 5,0 l/min a 1 bar ΔP		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati**DAE (elemento di ventilazione)
DAE M12 SS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni